



PermaFlo® DC


DUALHÄRTENDES KOMPOSIT FÜR RESTAURATION UND BEFESTIGUNG

- Thixotrop, bei dünner Filmstärke (9µm)
- Hochgefülltes, dualhärtendes Komposit: 70 Gew%
- Röntgensichtbar
- Niedrige Polymerisationsschrumpfung
- Anmischung durch UltraMixer-Kanüle, Applikation aus der Spritze


PermaFlo DC ist ein hochgefülltes Feinpartikel-Komposit, das dualhärtend und röntgensichtbar ist. Seine spezielle Formulierung kombiniert maximale Festigkeit mit minimalen Verschleißwerten. Dank seiner ausgeprägten thixotropen Eigenschaften ist PermaFlo DC in der Lage, in dünnsten Filmstärken abzubinden – nur 9µm! Zu empfehlen ist PermaFlo DC z. B. für opake Keramikronen und –Inlays etc.

Trotz seines hohen Füllergehaltes (70 Gew%) fließt PermaFlo DC durch dünne Spritzenansätze und Kanülen. So ist sein Einsatz sinnvoll als gut adaptierbare erste Schicht in posterioren Kavitäten, zur Befestigung von Wurzelstiften und für den Aufbau von Kronenstümpfen. Stiftbefestigung und Stumpfaufbau können in einem Arbeitsgang vorgenommen werden!

PermaFlo DC Primer sind nur zusammen mit PermaFlo DC einzusetzen. Sie sind dann angebracht, wenn PermaFlo DC in Bereichen eingesetzt wird, welche der Lichthärtung nicht voll zugänglich sind. Primer A ist ein NTG-GMA-Kunststoff; Primer B ist eine eigene Resin-Entwicklung.



Druckfestigkeit; Wenn rein chemisch ausgehärtet, übertrifft PermaFlo DC andere namhafte Befestigungskomposite.



Niedrigste gemessene Filmdicke bei PermaFlo DC!

- UP 1319 PermaFlo DC Bonded Post Kit**
€ 279,00
2 x 12 g PermaFlo DC in TwoSpense2-Spritzen (A2)
2 x 1,2 ml Ultra-Etch
2 x 1,2 ml PermaFlo DC Primer A
2 x 1,2 ml PermaFlo DC Primer B
20 TriAway Adapter
20 Skini Syringes
20 UltraMixer Mischansätze
40 Kapillar-Bürstenkanülen (für PermaFlo Primer A&B)
20 Endo-Eze Kanülen 20g, Ø 0,90 mm (für Ultra-Etch / PermaFlo DC)
20 Endo-Eze Kanülen 19g, Ø 1,06 mm (für Ultra-Etch / PermaFlo DC)

- UP 1318 PermaFlo DC Indirect Luting Kit**
€ 369,00
3 x 12g PermaFlo DC TwoSpense2-Spritzen (A2, A3,5, Translucent)
1 x 1,2 ml Ultra-Etch
2 x 1,2 ml PermaFlo DC Primer A
2 x 1,2 ml PermaFlo DC Primer B
20 Skini Syringes
30 UltraMixer Mischansätze
20 InSpiral-Bürstenansätze (für Ultra-Etch)
40 Black Mini-Bürstenansätze (für PermaFlo DC Primer A&B)
20 Black Mini-Ansätze (für PermaFlo DC)

- PermaFlo DC Nachfüllpackung**
12 g PermaFlo DC in TwoSpense2-Spritze
UP 3043 A2
UP 3044 A3,5
UP 3045 Translucent
UP 3046 Opaque White
€ 109,90
- UP 624 PermaFlo DC Primer A & B Nachfüllpackung**
€ 69,90
2 x 1,2 ml PermaFlo DC Primer A
2 x 1,2 ml PermaFlo DC Primer B
- UP 1292 PermaFlo DC Primer A**
€ 35,50
2 x 1,2 ml
- UP 1293 PermaFlo DC Primer B**
€ 35,50
2 x 1,2 ml

Zur Applikation bestellen Sie bitte die passenden Ansätze mit.